




Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier
Description d'installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description des pôles	4 x3P: fixe CVS100...160 vertical installation 3 x4P: fixe CVS100...160 vertical installation 4 x3P: fixe CVS250 vertical installation 3 x4P: fixe CVS250 vertical installation 4 x3P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: fixe NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: fixe NSX250 vertical installation 3 x4P: fixe NSX250 vertical installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical

Nombre de modules verticaux	<p>9 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>9 module(s) : CVS100...160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>11 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>11 module(s) : CVS250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>11 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>11 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s) : CVS100...160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s) : CVS250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largearmoire (câble venant de haut ou bas de coffret)</p> <p>13 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm largecoffret (câble venant de haut ou bas de coffret)</p>
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Entrée de câble	Plaques découpées 0,36 mm bas ou haut 167 mm Plaques découpées 0,31 mm bas ou haut 267 mm
Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	600 mm

Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,84 kg
Unité fonctionnelle	<p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G coffret ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm</p>

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,3 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	946 g
Type d'emballage 2	S04

Nb produits dans l'emballage 2	14
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	13,944 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------