


### BOITIER D'APPAREILLAGE BLUE BOX

<b>DESIGNATION :</b>	<b>Boîtier Blue Box - Version "Appareillage"</b>
<b>LES + PRODUITS :</b>	Boîtier robuste. Pattes de fixation plastique situées au niveau des vis d'appareillage pour un meilleur maintien. Entrée des conduits perpendiculaire à l'axe des vis, les entrées sont verticales par rapport à l'alignement des vis d'appareillage. Entrées en prédécoupes ouvrables en une seule opération.
<b>MATIERE :</b>	Polypropylène
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	850°C Essai n°106384-610838
<b>COLLERETTE D'APPUI :</b>	Large
<b>UTILISATION :</b>	Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
<b>COULEUR :</b>	Bleu
<b>NORMALISATION :</b>	Conforme EN 60670-1:2005 & EN 60695-2-11
<b>CERTIFICATION :</b>	NF n°610975



Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Nombre d'entrées	Cond. Carton	Cond. Palette
610 40 9	Boîtier Blue Box D.67 prof.40 mm	67	40	4	50	3600
600 50 9	Boîtier Blue Box D.67 prof.50 mm	67	50	4	50	3200
600 55 9	Boîtier Blue Box D.67 prof.55 mm	67	55	4	50	2400
620 71 9	Btier Blue Box Double Entraxe 71mm	67	40	8	50	1800
630 71 9	Btier Blue Box Triple Entraxe 71mm	67	40	10	50	1500
610 86 9	Boîtier Blue Box 32 Amp.	86	40	4	25	1750
693 40 9	Lot de 3000 Blue Box D.67 P.40mm	67	40	4	-	3000
613 40 9	Lot 300 Blue Box + 1 scie-cloche	67	40	4	300	3600
690 64 0	Cache de protection Blue Box			-	50	-

Cotes en mm